GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Głośnik do radia podtynkowego z IP



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	2282 01	1		4010337076230
czysta biel z połyskiem	2282 03	1		4010337076247
czysta biel matowa	2282 27	1		4010337076254
antracytowy	2282 28	1		4010337076261
kolor aluminium (lakierowane)	2282 26	1		4010337076162
czarny matowy (lakierowany)	2282 005	1		4010337037286
szary matowy (lakierowany)	2282 015	1		4010337083931
stal szlachetna	2282 600	1		4010337032861
wygląd czarnego szkła	2282 05	1		4010337889182

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

Właściwości

- Głośnik do podłączenia do radia podtynkowego Gira.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przekrój przyłącza - Przyłącze głośnika/AUX:	1,5 mm²
Impedancja:	8 Ω
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +50 °C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.