




Podtynkowy zasilacz USB 2x Typ A / typ C



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  biały | 2349 00 | 1/5 | | 4010337104681 |
|  czarny | 2369 00 | 1/5 | | 4010337075905 |

Właściwości

- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
- Może być używane jako urządzenie do ładowania np. telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Prąd ładowania: | maks. 3 A |
| Napięcie znamionowe | |
| - pierwotny: | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| - wtórny: | 5 V (± 5%) |
| Tryb gotowości: | ≤ 0,15 W |
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Temperatura otoczenia: | od +10 °C do +40 °C |
| Współczynnik sprawności: | ≥ 75% |
| Zgodność z normą: | DIN EN 60950-1/A2 |

Zakres dostawy

- Kable USB nie są zawarte w zestawie.
