

Czujnik ruchu Cube 120



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	2442 02	-	-	4010337056430
 antracytowy	2442 10	-	-	4010337056416

Właściwości

- Bezstopniowo regulowany czujnik natężenia oświetlenia.
- Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.

...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:

Moc przyłączowa

- Wysokonapięciowe lampy LED: typ. 200 W
- Żarówki: 2000 W
- Świetlówki, nieskompensowane:
- Świetlówki, skompensowane równolegle:
- :

Moc przyłączeniowa:

Wartość jasności

- Wartość jasności: 2 do 1000 lx

- Czas opóźnienia:

Przekrój przyłącza

- drut: maks. 2,5 mm²
- cienkoprzewodowy bez tulei końcówki żyły: maks. 2,5 mm²
- cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:

Stopień ochrony:	IP54
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +55 °C
Kąt rejestracji:	
Wysokość montażu 2,50 m	
- Zakres wykrywania do przodu, maks.:	ok. 16 m
- Zasięg w każdą stronę maks.:	ok. 12,5 m

Wskazówki

- Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota PIR 3 na podczerwień.
- W przypadku stosowania "lamp energooszczędnych" zwraca się uwagę na duże prądy włączeniowe. Przed użyciem sprawdzić przydatność lamp!

Zakres dostawy

- Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
-