


## Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED System 3000 Basic RC



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2457 00	1/5		4010337131458

### Właściwości

- Urządzenie pracuje na zasadzie odcinania fazy.
- Włączanie z łagodnym rozruchem chroniącym źródła światła.
- Przycisk/łącznik schodowy do włączania w obwodach schodowych i krzyżowych.
- Regulowana jasność minimalna.
- Regulowana jasność maksymalna.
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.
- Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
- Nie jest wymagany przewód neutralny.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:	brak
Moc przyłączeniowa przy 35°C	
- Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):	zazw. 3 do 200 W
- Żarówki:	3 do 200 W
- Lampy halogenowe 230 V:	3 do 200 W
- Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):	zazw. 3 do 200 W
Długość przewodu	
- Obciążenie:	maks. 100 m
Głębokość montażu:	24 mm
Montaż:	w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +35°C