

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x Typ A / typ C



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	2459 01	1		4010337076223
 czysta biel z połyskiem	2459 03	1		4010337076179
 czysta biel matowa	2459 27	1		4010337076186
 antracytowy	2459 28	1		4010337076285
 kolor aluminium	2459 26	1		4010337076193
 czarny matowy	2459 005	1		4010337076209
 szary matowy	2459 015	1		4010337090151

## Właściwości

- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
- Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe.

## Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	AC 220 – 250 V, 50/60 Hz
Przylącze USB:	1 x typ A, 1 x typ C
Napięcie wyjściowe USB:	DC 5 V
Prąd ładowania	
- USB A:	maks. 2,4 A
- USB C:	maks. 3 A
Tryb gotowości:	≤80 mW
Przekrój przyłącza	
- do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>
Głębokość montażu:	31 mm
Temperatura otoczenia:	od +5°C do +35°C

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
  - Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać.
  - Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej.
- 

## Zakres dostawy

- Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie.
-