

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x Typ A / typ C



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 2459 01 | 1 | | 4010337076223 |
|  czysta biel z połyskiem | 2459 03 | 1 | | 4010337076179 |
|  czysta biel matowa | 2459 27 | 1 | | 4010337076186 |
|  antracytowy | 2459 28 | 1 | | 4010337076285 |
|  kolor aluminium | 2459 26 | 1 | | 4010337076193 |
|  czarny matowy | 2459 005 | 1 | | 4010337076209 |
|  szary matowy | 2459 015 | 1 | | 4010337090151 |

Właściwości

- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
- Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---|
| Napięcie wejściowe: | AC 220 – 250 V, 50/60 Hz |
| Przylącze USB: | 1 x typ A, 1 x typ C |
| Napięcie wyjściowe USB: | DC 5 V |
| Prąd ładowania | |
| - USB A: | maks. 2,4 A |
| - USB C: | maks. 3 A |
| Tryb czuwania: | ≤80 mW |
| Przekrój przyłącza | |
| - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |
| Głębokość montażu: | 31 mm |
| Temperatura otoczenia: | od +5°C do +35°C |

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
 - Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać.
 - Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej.
-

Zakres dostawy

- Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie.
-