

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x Typ A / typ C



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	2459 70	1		4010337129967
 czysta biel matowa (lakierowana)	2459 72	1		4010337137689
 antracytowy (lakierowany)	2459 73	1		4010337137696
 czarny matowy (lakierowany)	2459 74	1		4010337137702
 szary matowy (lakierowany)	2459 76	1		4010337137719

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszkę dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kablęk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
- Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	AC 220 – 250 V, 50/60 Hz
Przylącze USB:	1 x typ A, 1 x typ C
Napięcie wyjściowe USB:	DC 5 V
Prąd ładowania	
- USB A:	maks. 2,4 A
- USB C:	maks. 3 A
Tryb czuwania:	≤80 mW
Przekrój przyłącza	
- do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Głębokość montażu:	31 mm
Temperatura otoczenia:	od +5°C do +35°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
- Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać.
- Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej.

Zakres dostawy

- Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie.
-