© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremowy z połyskiem | 2461 01 | 1 | | 4010337110712 |
| czysta biel z połyskiem | 2461 03 | 1 | | 4010337101598 |
| czysta biel matowa | 2461 27 | 1 | | 4010337101604 |
| antracytowy | 2461 28 | 1 | | 4010337101611 |
| kolor aluminium (lakierowane) | 2461 26 | 1 | | 4010337101628 |
| czarny matowy (lakierowany) | 2461 005 | 1 | | 4010337101635 |
| szary matowy (lakierowany) | 2461 015 | 1 | | 4010337110729 |

**Właściwości**

- Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
- Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
- Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Częstotliwość radiowa: | 2,402 – 2,480 GHz |
| Protokół radiowy: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Złącze: | NFC |
| Zasięg | |
| - na zewnątrz: | do 75 m |
| - w budynkach: | ok. 10 m |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +65 °C |
| Wilgotność powietrza: | 0 do 95% (bez kondensacji) |

---

**Wskazówki**

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
- Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.

---

**Zakres dostawy**

- Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.

---