GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	2462 01	1		4010337110736
czysta biel z połyskiem	2462 03	1		4010337101642
czysta biel matowa	2462 27	1		4010337101659
antracytowy	2462 28	1		4010337101680
kolor aluminium (lakierowane)	2462 26	1		4010337101673
czarny matowy (lakierowany)	2462 005	1		4010337101666
szary matowy (lakierowany)	2462 015	1		4010337110743

Właściwości

- Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
- Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
- Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:	2,402 – 2,480 GHz
Protokół radiowy:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Złącze:	NFC
Zasięg	
- na zewnątrz:	do 75 m
- w budynkach:	ok. 10 m
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza:	0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
- Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.

Zakres dostawy

- Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
