

Przycisk kołyskowy 3x 10 A 250 V~z klawiszami Styk zwierny 1-bieg.



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem       | 2844 01       | 1/10                 |    | 4010337082033 |
|  czysta biel z połyskiem | 2844 03       | 1/10                 |    | 4010337082040 |
|  antracytowy             | 2844 28       | 1/10                 |    | 4010337082064 |
|  kolor aluminium         | 2844 26       | 1/10                 |    | 4010337082057 |

#### Dane techniczne

|  |                     |
|--|---------------------|
| Głębokość montażu:                       | 25 mm               |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów do: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.