

Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ wyłącznik 2-bieg.



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3102 00	1/10		4010337038672
 bez uchwytów mocujących	3812 00	1/10		4010337038689

Właściwości

- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3102 00: 32 mm
- 3812 00: 23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa

- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
