



Podtynkowy łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~łącznik schodowy 2x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3128 00	1/10		4010337039075
 bez uchwytów mocujących	3838 00	1		4010337064411

Właściwości

- W przeciwieństwie do łączników kołyskowych w łącznikach samopowrotnych klawisze po każdym naciśnięciu powracają do swojej pozycji wyjściowej.
- Wynikająca z tego jednolita pozycja klawiszy zapewnia uporządkowany i elegancki wygląd instalacji elektrycznej.
- Zwłaszcza w przypadku kombinacji, na przykład kilku łączników w jednej ramce, znacznie zwiększa to estetykę.
- Może być również używany z klawiszem 1x.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przekrój przyłącza	
- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa	
- LEDi/CFLi:	100 W