



Podtynkowy łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~ łącznik podwójny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3135 00	1		4010337038917
 bez uchwytów mocujących	3845 00	1		4010337064398

Właściwości

- W przeciwieństwie do łączników kołyskowych w łącznikach samopowrotnych klawisze po każdym naciśnięciu powracają do swojej pozycji wyjściowej.
- Wynikająca z tego jednolita pozycja klawiszy zapewnia uporządkowany i elegancki wygląd instalacji elektrycznej.
- Zwłaszcza w przypadku kombinacji, na przykład kilku łączników w jednej ramce, znacznie zwiększa to estetykę.
- Może być również używany z klawiszem 1x.
- „Pływak” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Moc znamionowa

- LEDi/CFLi: 100 W

Zakres dostawy

- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.
