

Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ przycisk podwójny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytnymi mocującymi	3153 00	1/10		4010337121145
 bez uchwytów mocujących	3823 00	1/10		4010337121169

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazad wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3153 00: 32 mm
- 3823 00: 24 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²