

Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ przycisk schodowy 2x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytnami mocującymi	3155 00	1/10		4010337039112
 bez uchwytów mocujących	3875 00	1/10		4010337064688

Właściwości

- Może być również używany z klawiszem 1x.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 32 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²