



Podtynkowy przycisk żaluzjowy kołyskowy 10 A 250 V~



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3158 00	1/10/100		4010337039235
 bez uchwytów mocujących	3878 00	1/10		4010337064442

Właściwości

- Z blokadą dwustronnego załączania.
- Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Wskazówki

- Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.
