



Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 16 AX 250 V~ z podświetlającą lampką jarzeniową 230 V~ łącznik uniwersalny



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  z uchwytami mocującymi | 3186 00 | 1/10 | | 4010337124443 |

Właściwości

- Do przełączania wysokich obciążeń
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.

Dane techniczne

| | |
|--|---------------------|
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do: | 2,5 mm ² |
| Moc znamionowa - LEDi/CFLi: | 100 W |

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.
