
GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ wyłącznik 2-bieg.



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3102 00	1/10		4010337038672
 bez uchwytów mocujących	3812 00	1/10		4010337038689

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu gniazdu śrub PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) w przypadku łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.

Dane techniczne

Głębokość montażu	
- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm
Przekrój przyłącza	
- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm²
Moc znamionowa	
- LEDi/CFLi:	100 W

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.