

Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytnymi mocującymi	3106 00	1/10/100		4010337038931
 bez uchwytnych mocujących	3816 00	1/10		4010337038948

Właściwości

- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
---	---------------------

Moc znamionowa

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
