


Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~ wyłącznik 2-bieg.



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytnymi mocującymi	3112 00	1/10		4010337038696
 bez uchwytnych mocujących	3822 00	1/10		4010337038702

Właściwości

- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa

- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Obrócenie modułu podtynkowego LED o 180° umożliwia również podłączenie z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.
