



Podtynkowy łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~łącznik krzyżowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3127 00	1/10		4010337039198
 bez uchwytów mocujących	3837 00	1		4010337064404

Właściwości

- W przeciwieństwie do łączników kołkowych w łącznikach samopowrotnych klawisze po każdym naciśnięciu powracają do swojej pozycji wyjściowej.
- Wynikająca z tego jednolita pozycja klawiszy zapewnia uporządkowany i elegancki wygląd instalacji elektrycznej.
- Zwłaszcza w przypadku kombinacji, na przykład kilku łączników w jednej ramce, znacznie zwiększa to estetykę.
- „Pływający” klawisz kołkowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu	
- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm
Przekrój przyłącza	
- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa	
- LEDi/CFLi:	100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
