




Podtynkowy łącznik i przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ łącznik / przycisk schodowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytami mocującymi	3139 00	1/10		4010337039136
 bez uchwytów mocujących	3869 00	1		4010337064565

Właściwości

- Przełącznik/przycisk kołyskowy, w którym lewy klawisz służy jako przełącznik, a prawy jako przycisk.
- Do załączania i sterowania kolorami lampki orientacyjnej LED.
- Do ręcznego sterowania czujkami ruchu.
- Do sterowania wtórnymi ściemniającymi.
- Do wysterowania włączonego oświetlenia.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa - LEDi/CFLi:	100 W