




## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z płytą litą do montażu pojedynczego Standard 55



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem       | 4440 01       | 1/10                 |    | 4010337095040 |
|  czysta biel z połyskiem | 4440 03       | 1/10/100             |    | 4010337095057 |
|  czysta biel matowa      | 4440 27       | 1/10/100             |    | 4010337095064 |

### Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytem mocującym oraz śrubami uchwytnymi.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiaczy z masywnymi kołkami uziemiaczowymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Pierścień nośny z uziemieniem.

### Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu:                    | 32 mm   |
| Przewody:                             | sztywne i elastyczne                          |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.

---