

## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z pomarańczową lampką kontrolną i polem opisowym System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4452 01	1/5		4010337094630
 czysta biel z połyskiem	4452 03	1/5		4010337094654
 czysta biel matowa	4452 27	1/5		4010337094678
 antracytowy	4452 28	1/5		4010337094685
 kolor aluminium	4452 26	1/5		4010337094661
 czarny matowy	4452 005	1/5		4010337094623
 szary matowy	4452 015	1/5		4010337094647

### Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszkę dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

## Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy.
  - Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.
-