# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ bez uchwytów mocujących System 55**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  kremowy z połyskiem | 4466 01 | 1/10 | | 4010337095088 |
|  czysta biel z połyskiem | 4466 03 | 1/10 | | 4010337095101 |
|  czysta biel matowa | 4466 27 | 1/10/100 | | 4010337095125 |
|  antracytowy | 4466 28 | 1/10/100 | | 4010337095132 |
|  kolor aluminium (lakierowane) | 4466 26 | 1/10 | | 4010337095118 |
|  czarny matowy (lakierowany) | 4466 005 | 1/10/100 | | 4010337095071 |
|  szary matowy (lakierowany) | 4466 015 | 1/5 | | 4010337095095 |

**Właściwości**

- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu: | 29 mm |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm² do 2,5 mm² |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.