








Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ bez uchwytów mocujących System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4466 01	1/10		4010337095088
 czysta biel z połyskiem	4466 03	1/10		4010337095101
 czysta biel matowa	4466 27	1/10/100		4010337095125
 antracytowy	4466 28	1/10/100		4010337095132
 kolor aluminium	4466 26	1/10		4010337095118
 czarny matowy	4466 005	1/10/100		4010337095071
 szary matowy	4466 015	1/5		4010337095095

Właściwości

- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszkii dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
