








Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ bez uchwytów mocujących System 55



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 4466 01 | 1/10 | | 4010337095088 |
|  czysta biel z połyskiem | 4466 03 | 1/10 | | 4010337095101 |
|  czysta biel matowa | 4466 27 | 1/10/100 | | 4010337095125 |
|  antracytowy | 4466 28 | 1/10/100 | | 4010337095132 |
|  kolor aluminium | 4466 26 | 1/10 | | 4010337095118 |
|  czarny matowy | 4466 005 | 1/10/100 | | 4010337095071 |
|  szary matowy | 4466 015 | 1/5 | | 4010337095095 |

Właściwości

- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszeki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu: | 29 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |
