




gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką, zamkiem i polem opisowym z różnymi zamkami



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	4467 66	1		4010337094555
 antracytowy	4467 67	1		4010337094562
 kolor aluminium	4467 65	1		4010337094548

## Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Pierścień nośny z uziemieniem.

## Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>
Wysokość szyldzika opisowego:	12 mm

## Zakres dostawy

- Dwa klucze znajdują się w zakresie dostawy.
  - Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
-