

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~, lampką orientacyjną LED i ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z polyskiem	4489 01	1/5		4010337095903
 czysta biel z polyskiem	4489 03	1/5		4010337095927
 czysta biel matowa	4489 27	1/5		4010337095941
 antracytowy	4489 28	1/5		4010337095958
 kolor aluminium	4489 26	1/5		4010337095934
 czarny matowy	4489 005	1/5		4010337095897
 stal szlachetna (lakierowana)	4489 600	1/5		4010337095965

Właściwości

- Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
- Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
- Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
- Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączenia.
- Z zaciskami wtykanymi.
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.

Dane techniczne

Pobór mocy	
- Eksploatacja:	0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
- Tryb gotowości:	0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Natężenie światła:	0,2 cd
Głębokość montażu:	29 mm
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza	
- do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Dopuszczone według NF C 61-314 (2003).
 - Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
-