

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4552 01	1/5		4010337095200
 czysta biel z połyskiem	4552 03	1/5		4010337095217
 czysta biel matowa	4552 27	1/5		4010337095231
 antracytowy	4552 28	1/5		4010337095248
 kolor aluminium (lakierowane)	4552 26	1/5		4010337095224
 czarny matowy (lakierowany)	4552 005	1/5		4010337095194
 szary matowy (lakierowany)	4552 015	1/5		4010337095255

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kółkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy.
-