

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55**



| Specyfikacja                                                                                                      | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem            | 4557 01       | 1/5                  |    | 4010337094258 |
|  czysta biel z połyskiem       | 4557 03       | 1/5                  |    | 4010337094265 |
|  czysta biel matowa            | 4557 27       | 1/5                  |    | 4010337094296 |
|  antracytowy                   | 4557 28       | 1/5                  |    | 4010337094302 |
|  kolor aluminium (lakierowane) | 4557 26       | 1/5                  |    | 4010337094289 |
|  czarny matowy (lakierowany)   | 4557 005      | 1/5                  |    | 4010337094241 |

## Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kablak uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

## Dane techniczne

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Głębokość montażu:                                                    | 29 mm                                         |
| Przewody:                                                             | szttywne i elastyczne                         |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów:                                 | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura otoczenia<br>- zaawansowana ochrona przed<br>dotknięciem: | 0°C do +45°C                                  |

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

---

## Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.
-