




gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zakiem z takimi samymi zamkami



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel       | 4569 66       | 1                    |    | 4010337094609 |
|  antracytowy     | 4569 67       | 1                    |    | 4010337094616 |
|  kolor aluminium | 4569 65       | 1                    |    | 4010337094593 |

## Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszeki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Pierścień nośny z uziemieniem.

## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu:                    | 29 mm   |
| Przewody:                             | szttywne i elastyczne                         |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Wysokość szyldzika opisowego:         | 12 mm   |

## Zakres dostawy

- Dwa klucze znajdują się w zakresie dostawy.
  - Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
-