




gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką, zamkiem i polem opisowym z takimi samymi zamkami



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	4569 66	1		4010337094609
 antracytowy	4569 67	1		4010337094616
 kolor aluminium	4569 65	1		4010337094593

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszkii dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Wysokość szyldzika opisowego:	12 mm

Zakres dostawy

- Dwa klucze znajdują się w zakresie dostawy.
 - Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
-