







Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) bez uchwytów mocujących



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem       | 4755 01       | 1/10                 |    | 4010337093879 |
|  czysta biel z połyskiem | 4755 03       | 1/10                 |    | 4010337093893 |
|  czysta biel matowa      | 4755 27       | 1/10/100             |    | 4010337093916 |
|  antracytowy             | 4755 28       | 1/10                 |    | 4010337093923 |
|  kolor aluminium         | 4755 26       | 1/5                  |    | 4010337093909 |
|  czarny matowy           | 4755 005      | 1/10                 |    | 4010337093862 |
|  szary matowy            | 4755 015      | 1/5                  |    | 4010337093886 |

## Właściwości

- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszeki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Głębokość montażu:  | 29 mm   |
| Przewody:   | szttywne i elastyczne                         |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów:                                 | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura otoczenia<br>- zaawansowana ochrona przed<br>dotknięciem: | 0°C do +45°C                                  |

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

---