GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) bez uchwytów mocujących



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4755 01	1/10		4010337093879
 czysta biel z połyskiem	4755 03	1/10		4010337093893
 czysta biel matowa	4755 27	1/10/100		4010337093916
 antracytowy	4755 28	1/10		4010337093923
 kolor aluminium (lakierowane)	4755 26	1/5		4010337093909
 czarny matowy (lakierowany)	4755 005	1/10		4010337093862
 szary matowy (lakierowany)	4755 015	1/5		4010337093886

Właściwości

- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	sztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.