GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy 2x z obsługą 1-punkt. do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szary	5161 30	-	-	4010337500087

Przycisk z portem magistralnym jest połączeniem pomiędzy systemem KNX a użytkownikiem.

Właściwości

Funkcja przycisku

- Załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt i przywoływanie scen.
- Funkcja załączania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji).
- Funkcja ściemniania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (jaśniej-ZAŁ, ciemniej-WYŁ, naprzemiennie jaśniej/ciemniej, jaśniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, ciemniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, brak reakcji).
- Funkcja sterowania żaluzjami: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (GÓRA, DÓŁ, brak reakcji).
- Funkcja czujnika wartości 1 bajt: Możliwość konfiguracji sposobu działania.
- Funkcja wtórnika sceny: Możliwość konfiguracji sposobu działania (z możliwością zapisu długim naciśnięciem przycisku lub bez tej funkcji).
- Przycisk jednopunktowy (klawisz ukośny) może być obsługiwany wyłącznie przez naciskanie dolnej części klawisza.
- Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy (IP44).

Dane techniczne

Medium KNX:	TP256
Przyłącze KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Stopień ochrony:	IP44
Klasa ochronności:	III
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza:	5 do 93% (bez kondensacji)

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Zakres dostawy

- W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.