

Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Przewód danych:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Długość przewodu danych:	maks. 3 m
Liczba urządzeń modułarnych eNet:	maks. 32

Wskazówki

- Instalację serwera eNet należy wykonać w możliwie centralnym miejscu (np. parter), aby zapewnić dobrą jakość odbioru.
 - W przypadku zabudowy w szafie rozdzielczej lub podrozdzielni z obudową metalową wymagana jest dodatkowa antena. Antena dodatkowa musi zostać umieszczona poza obudową metalową.
 - Uruchomienie serwera następuje za pomocą interfejsu WWW eNet SMART HOME. Do uruchomienia poprzez interfejs WWW na komputerze musi być zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).
 - Zasilanie konieczne w stanie wmontowanym.
 - Niekompatybilne z radiowym systemem magistralnym Gira.
-

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	6
----------------------------	---
