GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Radiowy nadajnik ścienny eNet 3x System 55 , klawisze do uruchamiania



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5333 00	-	-	4010337116530

Właściwości

- Nadajniki radiowe eNet przesyłają polecenia załączania, ściemniania, przesuwania żaluzji do odpowiednich odbiorników radiowych eNet.
- Bezproblemowe rozszerzenie istniejących zestawień łączników.
- Instalacja może odbyć się bez obudowy natynkowej lub puszki instalacyjnej.
- Radiowy nadajnik ścienny można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy użyciu płyty montażowej.
- Transmisja poleceń załączania, ściemniania, przesuwania żaluzji i scen.
- Funkcja łączeniowa, zoptymalizowana do wysterowania aktorów przycisków.
- Możliwość regulacji klawisza w funkcji kanałowej lub sceny.
- Dwukolorowa diody LED po prawej i po lewej stronie przycisków do sygnalizacji.
- Urządzenie zasilane bateriami.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa:	868,3 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Napięcie znamionowe:	DC 3 V
Bateria	
- Typ:	1 x CR 2450N
- Nr UN:	3091

Wskazówki

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
- Radiowy nadajnik ścienny jest dostarczany z neutralnym wobec programów stylistycznych klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
- W przypadku zastosowania zestawów klawiszy metalowych i/lub metalowej ramki ozdobnej mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Zakres dostawy

- Baterie znajdują się w zestawy.
