

Dotykowy moduł nakładany System 3000 System 70



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 5365 70 | 1/5 | | 4010337124252 |
|  czysta biel matowa (lakierowana) | 5365 72 | 1/5 | | 4010337124269 |
|  antracytowy (lakierowany) | 5365 73 | 1/5 | | 4010337124276 |
|  czarny matowy (lakierowany) | 5365 74 | 1/5 | | 4010337124283 |
|  szary matowy (lakierowany) | 5365 76 | 1/5 | | 4010337124290 |

Właściwości

- Sterowanie odbywa się poprzez lekkie dotknięcie lub przesunięcie palcem po powierzchni obsługi.
- Możliwość zapisu trzech wartości jasności, za pomocą ściemniacza podtynkowego System 3000.
- Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjiowego systemu 3000.
- Funkcja blokady, za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjiowego System 3000.
- Wskazywanie stanu przez listwę LED do wizualizacji jasności lub pozycji zasłony.
- Ciągłe lub okresowe wskazywanie stanu (wskaźnik stanu gaśnie po 5 sekundach bez dotknięcia).
- Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjiowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia: -5°C do +45°C