
GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	5373 01	1/5		4010337049692
czysta biel z połyskiem	5373 03	1/5		4010337049708
czysta biel matowa	5373 27	1/5		4010337049821
antracytowy	5373 28	1/5		4010337049838
kolor aluminium (lakierowane)	5373 26	1/5		4010337049715
czarny matowy (lakierowany)	5373 005	1/5		4010337049845
szary matowy (lakierowany)	5373 015	1/5		4010337087274
stal szlachetna (lakierowana)	5373 600	1/5		4010337049999

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Właściwości

- Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
- Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
- Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
- Ustawianie progu jasności.
- Regulacja 4 stopni czułości.
- W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

- Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
- Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:	180°
Wartość jasności	
- możliwość regulacji:	ok. 5 do 500 lx
- stała:	Tryb pracy dziennej
Czułość:	25, 50, 75, 100 %
Stopień ochrony	
- System 55, System 70:	IP20
- TX_44:	IP44
Czas opóźnienia:	ok. 2 min stały
Wysokość montażu do 1,10 m	
- Obszar rozpoznawania do przodu:	maks. 32 m
- Zasięg w każdą stronę:	maks. 19 m
Temperatura otoczenia:	od -20 °C do +45 °C

Wskazówki

- Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

- Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.
