

Radiowy sterownik DALI eNet 1x Mini



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5422 00	-	-	4010337774198

Właściwości

- Radiowy sterownik DALI eNet umożliwia załączanie i regulację natężenia oświetlenia lamp DALI.
- Wspólna obsługa wszystkich podłączonych stateczników DALI, Broadcast.
- Zasilanie DALI dla maks. 12 użytkowników.
- Połączenie równoległe maks. sześciu miniaturowych radiowych sterowników DALI i zasilanie maks. 72 użytkowników.
- Możliwość zapisu szybkości załączania i osiągania minimalnego natężenia oświetlenia.
- Tryb scen.
- Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
- Ochrona przed zwarciami i przegrzaniem.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania:	maks. 2 W
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Napięcie znamionowe DALI:	DC 16 V
Prąd wyjściowy:	maks. 24 mA
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm ²
Częstotliwość radiowa:	868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Wymiary:	

Wskazówki

- Montaż w puszcze instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.
