


## Radiowy aktor żaluzjowy eNet 1x Mini



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5427 00	-	-	4010337774235

### Właściwości

- Radiowy aktor żaluzjowy eNet umożliwia sterowanie zasłonami z napędami elektrycznymi, jak np. żaluzjami, roletami lub markizami.
- Pozycjonowanie żaluzji i listew żaluzji poprzez wywołanie sceny.
- Możliwość zapisania pozycji ochrony przed promieniowaniem słonecznym i zmroku.
- Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
- Możliwość zapisu czasu przesuwania zasłony.
- Możliwość zapisu czasu przesterowania listew żaluzji.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

- Czas przesterowania w przypadku zmiany kierunku.
- Możliwość odwrócenia kierunku przesuwania (np. okna dachowe).
- Pozycja w przypadku ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu, ochrony przed zamknięciem i alarmu wiatrowego.
- Zachowanie po zaniku napięcia sieciowego.
- Funkcja wzmacniacza.
- Lokalizacja urządzenia.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania:	maks. 0,5 W
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Moc przyłączeniowa silników:	1000 W
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm <sup>2</sup>
Częstotliwość radiowa:	868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Wymiary:	

## Wskazówki

- Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.

---