© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Radiowy aktor żaluzjowy eNet 1x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	5437 00	-	-	4010337774297

Właściwości

- Radiowy aktor żaluzjowy eNet odbiera poprzez przewód danych z odbiornika radiowego eNet lub serwera eNet komunikaty do sterowania zasłonami z napędami elektrycznymi, jak np. żaluzje, rolety, markizy.
- Pozycjonowanie żaluzji i listew żaluzji poprzez wywołanie sceny.
- Możliwość zapisania pozycji ochrony przed promieniowaniem słonecznym i zmroku.
- Sceny z wartościami progowymi do ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu i alarmu wiatrowego.
- Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
- Możliwość zapisu czasu przesuwania zasłony.
- Możliwość zapisu czasu przesterowania listew żaluzji.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania:	maks. 0,2 W
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Moc przyłączeniowa silników:	1000 W
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm²

Wskazówki

- Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	2

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.