


Radiowy aktor żaluzjowy eNet 1x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	5437 00	-	-	4010337774297

Właściwości

- Radiowy aktor żaluzjowy eNet odbiera poprzez przewód danych z odbiornika radiowego eNet lub serwera eNet komunikaty do sterowania zasłonami z napędami elektrycznymi, jak np. żaluzje, rolety, markizy.
- Pozycjonowanie żaluzji i listew żaluzji poprzez wywołanie sceny.
- Możliwość zapisania pozycji ochrony przed promieniowaniem słonecznym i zmroku.
- Sceny z wartościami progowymi do ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu i alarmu wiatrowego.
- Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
- Możliwość zapisu czasu przesuwania zasłony.
- Możliwość zapisu czasu przesterowania listew żaluzji.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

- Czas przesterowania w przypadku zmiany kierunku.
- Możliwość odwrócenia kierunku przesuwania (np. okna dachowe).
- Pozycja w przypadku ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu, ochrony przed zamknięciem i alarmu wiatrowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:	maks. 0,2 W
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Moc przyłączeniowa silników:	1000 W
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm ²

Wskazówki

- Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.
