


## Złącze magistralne IP



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5500 000	1		4010337052685

## Właściwości

- Złącze magistralne rozszerza dotychczasową opcję uruchamiania za pomocą przycisku o komfortową opcję uruchamiania z poziomu PC/laptopa i służy do integracji dwużyłowego przewodu magistralnego z IP.
- Projektowanie za pośrednictwem Gira Project Assistant (GPA).
- Uruchamianie dużych projektów.
- Wczytywanie danych projektowych z istniejących instalacji.
- Integracja magistrali 2-przewodowej Gira z IP.
- Nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

## Dane techniczne

### Zasilanie

- Magistrala 2-przewodowa: DC 24 V  $\pm$ 2 V
- Zasilanie dodatkowe: DC 12 V do 26 V
- Pobór prądu: maks. 5 mA

### Przyłącza

- Magistrala 2-przewodowa: 2 x zacisk wtykowy
- Zasilanie dodatkowe: 2 x zacisk wtykowy

### Wskaźnik optyczny

- Tryb: pomarańczowy
- Funkcja/Prog.: zielony

komunikacja IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C

Wilgotność powietrza: Wilgotność względna powietrza 93%

Klasa ochronności: III (wg IEC 61140)

## Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

---