


Moduł kamery IP System 106



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szkło, czarny	5562 000	1		4010337112815

Właściwości

- Nadaje się do domofonia IP.
- Za pomocą modułu kamery IP System 106 można rozbudować domofonię IP o wydajną funkcję wideo.
- Za wymienną szybką z czarnego szkła znajduje się wysokiej jakości kamera Full HD o wysokiej czułości na światło, która dostarcza wyraźne obrazy nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Dzięki szerokiemu kątowni wykrywania 126° moduł zapewnia w każdej chwili pełny przegląd strefy wejściowej.
- W ciemności kamera przełącza się automatycznie w tryb nocny, zapewniając niezawodną transmisję obrazu również przy słabej widoczności.
- Szybkę z czarnego szkła można w razie potrzeby wymienić za pośrednictwem Gira Service Center.

Dane techniczne

Przylązca	
- Zasilanie:	przez przewód płaski, 10-żyłowy
- Wideo:	1 x listwa wtyczkowa
- System:	2 x listwa wtyczkowa
Pobór mocy	
- Stan spoczynku:	130 mW
- Stan spoczynku i ogrzewanie:	1,36 W
- Stan aktywny w dzień:	1,53 W
- Stan aktywny w nocy:	3,32 W
Matryca kamery	
- Typ:	CMOS
- Rozdzielczość:	Full HD 1920 × 1080p, 16:9, przy 2 MP
- Widoczny obszar rejestracji:	67° w pionie, 126° w poziomie
Kontrast:	800:1
Temperatura otoczenia:	od -20 °C do +50 °C
Klasa ochronności:	IP54
Wymiary w mm:	szer. 106,5 × wys. 106,5 × gł. 28,7