


## Moduł podtynkowe BNC 2x złącze crimp



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5630 03	1/5		4010337460251
 czarny matowy	5630 10	1/5		4010337460268

### Dane techniczne

Impedancja falowa:	50 $\Omega$
Głębokość montażu:	25 mm

### Wskazówki

- Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.
- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszkii instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser Elektronik Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser: 1068-02 Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser: 9062-94 Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser: 1268-40