



Urządzenie podtynkowe cinch audio Rozgałęźnik kablowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5633 03	1		4010337460350
 czarny matowy	5633 10	1		4010337460367

Dane techniczne

Głębokość montażu - Rozgałęźnik kablowy:	Min. 40 mm
Impedancja falowa z rozgałęźnikiem przewodowym (breakout cable):	75 Ω
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable):	200 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promieniu gięcia.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne: puszki Kaiser Electronic Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser: 1068-02 Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser: 9062-94 Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser: 1268-40