GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Urządzenie podtynkowe cinch audio Rozgałęźnik kablowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5633 03	1		4010337460350
 czarny matowy	5633 10	1		4010337460367

Dane techniczne

Głębokość montażu - Rozgałęźnik kablowy:	Min. 40 mm
Impedancja falowa z rozgałęźnikiem przewodowym (breakout cable):	75 Ω
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable):	200 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne:puszki Kaiser ElektronicMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.