


Urządzenie podtynkowe DVI (24+5) Sprzęg



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5644 03	1/5		4010337460732
 czarny matowy	5644 10	1/5		4010337460749

Dane techniczne

Głębokość montażu
- Sprzęg:

Min. 12 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętaj o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszkii instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne:puszki Kaiser ElektronikMontaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40